



Visszaütésmentes kalapács nylon betétekkel Superglas nyél, Kalapácsfej Ø: 32mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 754800 32 |
| GTIN | 7610733087082 |
| Árucikk kategória | 73B |

Leírás

Kivitel:

Erős acél középész, felfogócsappal és vállal a betétek befogásához. Kopásálló nylon betétek (közepesen kemény).

Szinte törhetetlen nyéllal SUPERGLAS üvegszálból, fekete műanyag markolattal.

Visszaütésmentes a kalapáctestben lévő súlyoknak köszönhetően. Becsapódáskor a súlyok lefelé mozognak és a visszacsapódás ellen hatnak.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék betéteket lásd 754720 és 754730 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Teljes hossz | 320 mm |
| Kalapácsfej Ø | 32 mm |
| Nyél anyaga | Üvegszál |
| Súly | 0,499 kg |
| Fejhossz betétekkel | 100 mm |
| Ház anyaga | Acél |
| Nyélhossz | 285 mm |

| | |
|------------------|--------------|
| Sorozat | PB 303 |
| Betét anyaga | Nylon, fehér |
| Visszaütésmentes | igen |
| Termék fajtája | Kalapács |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Tartalék nylon betétdomború Kalapácsfej Ø 32 mm | 754730 32 |
| Tartalék nylon betétlapos Kalapácsfej Ø 32 mm | 754720 32 |