



Vízpumpafogó Cobra[®], fogazott finomállítással VDE markolattal, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705750 250
GTIN	4003773071495
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal szigetelt száruk. **Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával. Teljesen automatikus beállítás a munkadarabra a fogómarkolat összenyomásával.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Fogazott finombeállítás száma	24
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	46 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó