

**Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701600 140
GTIN	4003773039730
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	1,8 mm
Teljes hossz	140 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	2,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

