

**Kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701700 180
GTIN	4003773021926
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Speciális szerszámacél; fogazott szorítópofák. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt** 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz. Indukciósan edzett vágóélek (kb. 60 HRC).

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,4 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

