



Vízpumpafogó Alligator®, foszfátózott, Teljes hossz: 175mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705500 175
GTIN	4003773035480
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	175 mm
Befogható tartomány csőnél	1.1/2 coll
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	feketére foszfátózott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó