

**Kombinált fogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	701600 160
GTIN	4003773039518
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Vágóélek indukciósan edzve (kb. 60 HRC).

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5746.**

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél.

**Műszaki leírás**

Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
Vágási értékek: Középkemény huzal max. Ø	3,1 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyél	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó

