

HOLEX**Vanádium kombinált fogó, matt fényű, Teljes hossz: 180mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	703000 180
GTIN	4045197166005
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. Fogó matt fényű, szárok műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 5746

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,8 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Pofa tulajdonságok	Belül recézett
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), süllyesztékben kovácsolt fogótest
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	fényes
szikramentes	nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó