



## Vízpumpafogó Alligator®, foszfátózott, Teljes hossz: 250mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	705500 250
GTIN	4003773022992
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

**Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópofák, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	46 mm
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	feketére foszfátózott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó