



Erősített kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	701900 180
GTIN	4003773010012
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfelfejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5746.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó