



Vízpumpafogó Alligator®, foszfátózott, Teljes hossz: 300mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705500 300
GTIN	4003773034094
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópoék, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Befogható tartomány csőnél	2.3/4 coll
Hatszög befogási tartomány	60 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	feketére foszfátózott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó