



Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705800 180
GTIN	4003773022015
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére.

Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.

Feketére foszfátózott fogó, polírozott fej. **Fogazott finombeállítási lehetőséggel** egy rugózó gomb megnyomásával.

Műanyaggal bevont markolat.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Műszaki leírás

Fogazott finombeállítás száma	18
Teljes hossz	180 mm
Befogható tartomány csőnél	1.1/2 coll
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Nyel	kereszt rovátkákkal
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott

Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Pótalkatrész készlet Típus 180	705920 180
--------------------------------	------------