

Garant**Vanádium kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 180mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	701710 180
GTIN	4045197501424
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Krómozott fogók, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

Szabvány:**DIN ISO 5746**

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,2 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	1,8 mm
elektrosztatikus tulajdonság	VDE 1000 V
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó