



Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 657800 1-16 |
| GTIN | 4018754033881 |
| Árucikk kategória | 63A |

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Kulcsnyílás | 16 mm |
| Magasság h | 8,5 mm |
| Rátűző szár | 9×12 mm |
| Szélesség b | 38 mm |
| Sorozat | 731/10 |
| Alapméret S | 17,5 mm |
| Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám |
| Alapanyag | Króm ötvözet acél |
| Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) |
| Termék fajtája | Villás rátűző |