

**Garant****Vanádium kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	701710 200
GTIN	4045197501431
Árucikk kategória	71B

## Leírás

**Kivitel:**

Króm-vanádium acél. Fogazott szorítópofoák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Krómozott fogók, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

**Szabvány:****DIN ISO 5746**

## Műszaki leírás

Teljes hossz	200 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	2,5 mm
elektrosztatikus tulajdonság	VDE 1000 V
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofa tulajdonságok	fogazott
Nyel	Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
szikramentes	nem
Termék fajtája	Multifunkciós fogó