



## Erősített kombinált fogó, krómozott VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 225mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	701900 225
GTIN	4003773010036
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy vágási teljesítmény csekély erőfelfejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 63 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

#### Szabvány:

**DIN ISO 5746.**

#### Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	225 mm
Vágási értékek: Zongorahúr max. Ø	2,5 mm
Vágási értékek: Edzett acélhuzal max. Ø	3 mm
Szabvány	DIN ISO 5746
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

szikramentes

nem

Termék fajtája

Multifunkciós fogó