

**Vízpumpafogó Alligator®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 175mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	705700 175
GTIN	4003773060130
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) és becsípődés-védelem sérülések megelőzésére. Induktívan edzett. Kimélyített, fogazott szorítópoék, csöveken és anyákon önzáró. Többlépcsős beállítás.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárok.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Teljes hossz	175 mm
Befogható tartomány csőnél	1.1/2 coll
Hatszög befogási tartomány	36 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Alligator
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó