

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 4/S4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268717 4/S4
GTIN	4045197923714
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Befogási magasság L ₂	3,58 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Kinyúlási hossz L ₁	12 mm
Lapkaméret	4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	4,57 mm
Középtolódás L ₃	2,41 mm
Teljes hossz L	65 mm
Kés ISO kódja	A04X SCLDR/LS4
Beállítási szög κ	97 fok
Szár Ø D _s	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200