

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 4/S4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268718 4/S4
GTIN	4045197923752
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Kés ISO kódja	A04X SCLDR/LS4
Kinyúlási hossz L_1	12 mm
Középtolódás L_3	2,41 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	4,57 mm
Befogási magasság L_2	3,58 mm
Beállítási szög κ	97 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Lapkaméret	4 mm
Teljes hossz L	65 mm
Szár Ø D_s	4 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3xD
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200