

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 5/S4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268718 5/S4
GTIN	4045197923769
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Lapkaméret	4 mm
Középtolódás L_3	2,95 mm
Befogási magasság L_2	4,6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Kés ISO kódja	A05X SCLDR/LS4
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	5,78 mm
Teljes hossz L	65 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár Ø D_s	5 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200