

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/S4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268717 8/S4
GTIN	4045197923745
Árucikk kategória	21V

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	24 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Középtelődés L_3	4,7 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Kés ISO kódja	A08X SCLDR/LS4
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Teljes hossz L	76 mm
Lapkaméret	4 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	9,05 mm
Befogási magasság L_2	7,49 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200