

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/S4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Árucikk kategória	21V

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	269028 10
Kés ISO kódja	A08X SCLDR/LS4
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,49 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Beállítási szög κ	95 fok
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	24 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,05 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	4,7 mm
Lapkaméret	4 mm
Teljes hossz L	76 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200