

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 6/S4mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268718 6/S4
GTIN	4045197923776
Árucikk kategória	21V

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Lapkaméret	4 mm
Befogási magasság $L_2$	5,54 mm
Kés ISO kódja	A06X SCLDR/LS4
Váltólapka csavar készlet	269028 10
Középtolódás $L_3$	3,73 mm
Hozzávaló váltólapka	CDCT S4010.
Teljes hossz $L$	65 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	6,92 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	18 mm
Szár Ø $D_s$	6 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX6

674248 TX6

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval  
Maximális nyomaték 200 cNm

659957 200