



## Bordás vízpumpafogó, krómozott, Teljes hossz: 125 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	705000 125
GTIN	4003773050490
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

A szorító nyomás csak a többszörösen állítható **barázdás csúszócsuklóra** hat, ezért nem csúszik le és nem koptatja el a csavarokat. Becsípődés védelemmel a sérülések megelőzésére. Csöveken és anyákon magától megszorul. Kimélyített, fogazott szorítópozákkal, indukciósan edzett. Fogó krómozott, műanyaggal bevont száruk.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Hatszög befogási tartomány: 14 mm

Befogható tartomány csőnél: 11/16 coll

### Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Befogható tartomány csőnél	11/16 coll
Hatszög befogási tartomány	14 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976
Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem

Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

---

## Tartozék

Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos koffer nélkül	680405
Elektronikai szerszámkészlet, 118 darabos alumínium szerszámkofferrel	680400