



## Vízpumpafogó Cobra®, foszfátózott, Teljes hossz: 400mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	705800 400
GTIN	4003773005636
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

**Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.

Feketére foszfátózott fogó, polírozott fej. **Fogazott finombeállítási lehetőséggel** egy rugózó gomb megnyomásával.

Műanyaggal bevont markolat.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

#### Opcionális tartozék:

Kimélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	400 mm
Fogazott finombeállítás száma	27
Befogható tartomány csőnél	3.1/2 coll
Hatszög befogási tartomány	95 mm
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	feketére foszfátózott, fej polírozott
Szabvány	DIN ISO 8976

Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

---

## Tartozék

Pótalkatrész készlet Típus 400	705920 400
--------------------------------	------------