

Garant**Kattanó rendszerű nyomatékkulcs skála nélkül, Maximális nyomaték: 14Nm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	657750 14
GTIN	4045197514554
Árucikk kategória	61E

Leírás

Kivitel:

Egykarú nyomatékkulcs skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs ellenőrző készülékkel történik. **A kattanó kioldószerkezet valószínűtlenül teszi a csavar véletlen túlhúzását.**

Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd újra azonnal üzemkés. A hosszú úton járó kioldás egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy elérte a beállított értéket.

Felhasználás:

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomatékkal sorozatgyártás esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pontosság:

±4 % a beállított értékből.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Figyelem:

Hozzávaló rátűző szerszámok a 657582 – 657950 sz. alatt.

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	290 g
Maximális nyomaték	14 Nm
Feltűzhető szerszám befogó	9×12 mm
Nyomaték mérési pontossága	±4 %
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Nyomatéktartomány	4 - 14 Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Visszajelzés	kioldó
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [I ₁]	132 mm
Teljes hossz L	205 mm
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I ₃]	149,5 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Csatlakozó forma	feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Átkapcsolható leolvasás	Nm
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [I ₂]	17,5 mm
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus

Kattanó funkció	igen
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

Szolgáltatások

Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	020020 1000
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

Tartozék

Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657630 1-1/2
Elektronikus nyomatékkulcs vizsgáló készülék„ProTest“ Maximális nyomaték 60 Nm	654460 60
Irányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/2 coll	657582 1-1/2
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657630 1-1/4
Feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657630 1-3/8
Irányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-1/4 coll	657582 1-1/4
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz„SmartCheck“ Maximális nyomaték 10 Nm	654650 10
Irányváltós feltűzhető racsní Típus-Csatlakozó négyszög 1-3/8 coll	657582 1-3/8