



Bit Pozidrivhoz, 1/4 col, C 6,3, torziós zónával kemény, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	675380 3/25
GTIN	4013288014764
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával, **kemény**. Ideális puha anyagokba történő csavarozáshoz (pl. csavarkötés fában, műanyagban stb.).

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

Műszaki leírás

Teljes hossz	25 mm
Kereszthorony méret	3
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	855/1 TH PZ
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Termék fajtája	Bit szerszám

