

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 0
GTIN	4045197923929
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 5 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M1 – M8

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Teljes hossz: 125 mm

Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M8
Befogási tartomány □	2 - 5 mm
Teljes hossz	125 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas