

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 2
GTIN	4045197923950
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 3 - 9 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M4 – M12

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 5 - 10 mm

Teljes hossz: 265 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány □	3 - 9 mm
Teljes hossz	265 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M4 – M12
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	5 - 10 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas