

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 5
GTIN	4045197923981
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 7 - 20 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M12 – M33

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 9 - 26 mm

Teljes hossz: 700 mm

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	9 - 26 mm
Befogási tartomány □	7 - 20 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M12 – M33
Teljes hossz	700 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas