

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 6
GTIN	4045197923998
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Műszaki leírás

Teljes hossz	1000 mm
Kézi menetfűrő DIN 352	M16 – M42
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	9 - 24 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	11 - 32 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas