

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 3
GTIN	4045197923967
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 4,9 - 12 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M5 – M20

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 6,5 - 15 mm

Teljes hossz: 370 mm

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	6,5 - 15 mm
Befogási tartomány □	4,9 - 12 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M5 – M20
Teljes hossz	370 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas