

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 7
GTIN	4045197924209
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	20 - 45 mm
Kézi menetfűró DIN 352	M25 – M58
Teljes hossz	1258 mm
Befogási tartomány <input type="checkbox"/>	14,5 - 36 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas