

Garant**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1.1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 1.1/2
GTIN	4045197923943
Árucikk kategória	11K

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Erős igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pofával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 8 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M1 – M12

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Teljes hossz: 175 mm

Műszaki leírás

Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M12
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Teljes hossz	175 mm
Befogási tartomány □	2 - 8 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas