

**Garant****Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148200 1
GTIN	4045197923936
Árucikk kategória	11K

**Leírás****Kivitel:**

Edzett szorítópozákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

**Erős** igénybevételhez és **precíz felhasználáshoz**. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél alaptesttel** és integrált fix pózával. **Kerek libella** egyenes felhelyezéshez.

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 2 - 6,3 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M1 – M10

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Teljes hossz: 175 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	175 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M1 – M10
Befogási tartomány □	2 - 6,3 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas