



Akkus orrfűrész GSA 18V-32 Professional, Típus: GSA1832SET



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07821 GSA1832SET
GTIN	3165140924467
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- **Optimálisan használható minden munkahelyzetben az egyedülálló, ergonomikus alaknak köszönhetően.**
- **Erős munkavégzés a hálózati adapterhez hasonló állandó teljesítményű EC motornak köszönhetően.**
- **Fáradtságmentes munkavégzés kategóriájának legalacsonyabb vibrációja következtében.**

Tartalom:

3 × 5,0 Ah Li-Ion akku, GAL 1880 CV töltőkészülék, 1 × karbid S1156XHM orrfűrészlap, 1 × S1130CF orrfűrészlap, L-BOXX 3 méret, USB adapter.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	GSA1832SET
Akkumulátor-feszültség	18 V
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Löketszám	0 - 2500 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V

Energiaellátás

Akkus

Termék fajtája

Fűrész