



Akkumulátoros fúrókalapács, Típus: GBH18VEC



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07551 GBH18VEC
GTIN	3165140924016
Árucikk kategória	03B

Leírás

Kivitel:

- Hosszú üzemidő (> 190 db 6 × 40 mm furat betonban) egy akkumulátor feltöltéssel (5,0 Ah) a hatékony Bosch EC motornak köszönhetően.
- Csekély súlyú (csak 2,7 kg) és kompakt felépítésű a kényelmes munkavégzés érdekében.
- Innovatív CoolPack akkuk biztosítják az optimális hőkisugárzás és ezáltal akár 100 %-kal meghosszabbítják az élettartamot. (vö. CoolPack nélküli Li-Ion akkuk).

Tartalom:

3 × Li-Ion akku 18 V / 5,0 Ah, GAL 1880CV töltőkészülék, L-BOXX, USB adapter.

Műszaki leírás

Szerszámbefogó alakja	SDS-Plus
Ütési energia	1,7 J
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Gyártó jelölése	GBH 18VEC
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Akkumulátor-feszültség	18 V

A tartalmazott akkumulátorok száma	3
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Fúrókalapács