



## Vízpumpafogó fogazott beállítással, fekete, Teljes hossz: 180 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	706000 180
GTIN	4045197439536
Árucikk kategória	71B

### Leírás

#### Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére.

**Fogazott finombeállítási lehetőség** egy rugózó gomb megnyomásával. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önszorító. Mangán-foszfátózott felület, polírozott pofák. Ergonomikus kialakítású száruk csúszásgátló műanyag bevonattal.

#### Szabvány:

**DIN ISO 8976**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt.

Hatszög befogási tartomány: 28 mm

Befogható tartomány csőnél: 1 coll

Fogazott finombeállítás száma: 10

### Műszaki leírás

Fogazott finombeállítás száma	10
Teljes hossz	180 mm
Befogható tartomány csőnél	1 coll
Hatszög befogási tartomány	28 mm
Felület	mangán-foszfátózott, polírozott pofák
Szabvány	DIN ISO 8976
Pofák kivitele	kimélyített, fogazott szorítópofák

Nyel	Csúszásgátló műanyag bevonat
Alapanyag	Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt
szikramentes	nem
Fogazott finomállítás	igen
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen