

**Villáskulcs, szikramentes, Kulcsnyílás: 30X32mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 759710 30X32 |
| GTIN | 7630027402018 |
| Árucikk kategória | 76E |

Leírás**Kivitel:**

Speciális Ampco-ötvényzet, korrózióálló és nem-mágnesezhető.

Szabvány:

DIN 895

Alapanyag:

Alumínium-bronz

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Kulcsnyílás ₁ | 30 mm |
| Kulcsnyílás ₂ | 32 mm |
| Kulcsnyílás méret | Metrikus |
| Kulcs hossza L | 285 mm |
| Szabvány | DIN 895 |
| Pofaállás 1 | 15 fok |
| Pofaállás 2 | 15 fok |
| Alapanyag | Alumínium-bronz |
| Termék fajtája | Csavarkulcs |

