



## Bit Pozidrivhoz, 1/4 col C 6,3 Nemesacél „Stainless“, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	675492 3/25
GTIN	4013288111036
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

Torziós zónával a csökkentett erőcsúcsok érdekében a csavarozás során. Rozsdamentes nemesacél, szívósan kemény a vákuum-jégedzés következtében.

#### Felhasználás:

Phillips keresztornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

#### Szabvány:

DIN ISO 1173.

#### Alapanyag:

Rozsdamentes nemesacél.

### Műszaki leírás

Kereszthorony méret	3
Teljes hossz	25 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	3855/1 TS PZ
Szabvány	DIN ISO 1173
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Profil	Pozidriv csavarhúzó

Termék fajtája

Bit szerszám