



Vízpumpafogó Cobra®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	705950 250
GTIN	4003773005681
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Áttűzött csukló (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk. **Fogazott finombeállítási lehetőséggel** egy rugózó gomb megnyomásával.

Szabvány:

DIN ISO 8976

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

Opcionális tartozék:

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

Műszaki leírás

Teljes hossz	250 mm
Fogazott finombeállítás száma	25
Befogható tartomány csőnél	2 coll
Hatszög befogási tartomány	46 mm
Nyél	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976

Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Pótalkatrész készlet Típus 250	705920 250
--------------------------------	------------