



Huzalbiztosító fogó, Teljes hossz: 230mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	707910 230
GTIN	4018754094677
Árucikk kategória	73A

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Belül recézett szorítópofák. Indukciósan utánedzett vágópofák. **Pofák elől 40°-ban hajlítva.**

Felhasználás:

Biztosítóhuzalok összesodrásához (lásd az ábrát); utánfogással bármilyen huzalhossz megmunkálható. Kb. 1,6 mm huzal Ø-ig. Jobbos és balos sodráshoz, automatikus visszavezetéssel.

Alapanyag:

Speciális acél; barnított ill. festett, fényes fej.

Műszaki leírás

Pofaalak	40° letörve
Huzal Ø-höz	<1,6 mm
Teljes hossz	230 mm
Pofa tulajdonságok	Indukciósan utánedzett vágópofák
Pofák kivitele	Belül recézett szorítópofák
Alapanyag	Speciális acél
Felület	barnított ill. festett, fényes fej
Termék fajtája	Huzaltekerő fogó

