



## Vízpumpafogó Cobra®, krómozott, markolattal, Teljes hossz: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	705950 300
GTIN	4003773014126
Árucikk kategória	73F

### Leírás

**Kivitel:**

**Áttűzött csukló** (= kettős megvezetés) becsípődés-védelemmel sérülések megelőzésére. Kimélyített, fogazott szorítópofák, önzáró.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk. **Fogazott finombeállítási lehetőséggel** egy rugózó gomb megnyomásával.

**Szabvány:**

**DIN ISO 8976**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt.

**Opcionális tartozék:**

Kímélő pofák 705805 sz. 180-300 méret.

### Műszaki leírás

Fogazott finombeállítás száma	30
Teljes hossz	300 mm
Befogható tartomány csőnél	2.3/4 coll
Hatszög befogási tartomány	60 mm
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártó jelölése	Cobra
Felület	krómozott
Szabvány	DIN ISO 8976

Alapanyag	Króm-vanádium acél
szikramentes	nem
Gyorsállítás	nem
Automatikus szorítás	igen
Becsípődés-védelem	igen
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

---

## Tartozék

Pótalkatrész készlet Típus 300	705920 300
--------------------------------	------------