



## Huzalbiztosító fogó, Teljes hossz: 280mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	707910 280
GTIN	4018754094684
Árucikk kategória	73A

### Leírás

**Kivitel:**

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Belül recézett szorítópofák. Indukciósan utánedzett vágópofák. **Pofák elől 40°-ban hajlítva.**

**Felhasználás:**

Biztosítóhuzalok összesodrásához (lásd az ábrát); utánfogással bármilyen huzalhossz megmunkálható. Kb. 1,6 mm huzal Ø-ig. Jobbos és balos sodráshoz, automatikus visszavezetéssel.

**Alapanyag:**

Speciális acél; barnított ill. festett, fényes fej.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	280 mm
Huzal Ø-höz	<1,6 mm
Pofaalak	40° letörve
Pofa tulajdonságok	Indukciósan utánedzett vágópofák
Pofák kivitele	Belül recézett szorítópofák
Alapanyag	Speciális acél
Felület	barnított ill. festett, fényes fej
Termék fajtája	Huzaltekerő fogó

