



Huzalbiztosító fogó, Teljes hossz: 230mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 707920 230 |
| GTIN | 4045197593917 |
| Árucikk kategória | 72B |

Leírás

Kivitel:

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Belül recézett szorítópofák. Indukciósan utánedzett vágópofák. **Pofák elöl 40°-ban hajlítva.**

Felhasználás:

Biztosítóhuzalok összesodrásához (lásd az ábrát); utánfogással bármilyen huzalhossz megmunkálható. Kb. 1,6 mm huzal Ø-ig. Jobbos és balos sodráshoz, automatikus visszavezetéssel.

Alapanyag:

Speciális acél; barnított ill. festett, fényes fej.

Műszaki leírás

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Pofaalak | 40° letörve |
| Teljes hossz | 230 mm |
| Huzal Ø-höz | <1,6 mm |
| Pofa tulajdonságok | Indukciósan utánedzett vágópofák |
| Pofák kivitele | Belül recézett szorítópofák |
| Alapanyag | Speciális acél |
| Felület | barnított ill. festett, fényes fej |
| Termék fajtája | Huzaltekерő fogó |

