



Irányváltós feltűzhető racsní, mágnessel 1/4 col bit befogóval



Rendelési adatok

Rendelés száma	659875
GTIN	7610733232796
Árucikk kategória	63D

Leírás

Kivitel:

Króm-vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Alkalmazható:

A 659906 / 659908 / 659911 sz. (a 48. katalógusig) és 659912 sz. **1600 méretű** nyomaték csavarhúzóhoz és csavarhúzó készlethez a 667625 / 667645 sz. behajtható markolattal.

Figyelem:

További pengéket a 659870 / 659872 sz. és 659878 – 659884 sz. alatt talál.

Bit befogó: D 6,3

Teljes hossz: 70 mm

Hasznos hossz: 54 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	70 mm
Hasznos hossz	54 mm
Bit befogó	D 6,3
Termék fajtája	Rátűzőkulcs