

**HOLEX****Huzalbiztosító fogó, Teljes hossz: 290mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	707920 290
GTIN	4045197593924
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Fogótest süllyesztékben kovácsolt. Belül recézett szorítópofák. Indukciósan utánedzett vágópofák. **Pofák elöl 40°-ban hajlítva.**

**Felhasználás:**

Biztosítóhuzalok összesodrásához (lásd az ábrát); utánfogással bármilyen huzalhossz megmunkálható. Kb. 1,6 mm huzal Ø-ig. Jobbos és balos sodráshoz, automatikus visszavezetéssel.

**Alapanyag:**

Speciális acél; barnított ill. festett, fényes fej.

**Műszaki leírás**

Huzal Ø-höz	<1,6 mm
Pofaalak	40° letörve
Teljes hossz	290 mm
Pofa tulajdonságok	Indukciósan utánedzett vágópofák
Pofák kivitele	Belül recézett szorítópofák
Alapanyag	Speciális acél
Felület	barnított ill. festett, fényes fej
Termék fajtája	Huzaltekerő fogó

