



Bit Phillipshez, 1/4 col C 6,3 BiTorsion, gyémántbevonatú, Kereszthorony méret / teljes hossz: 3/25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	675510 3/25
GTIN	4013288033994
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval ill. 675000 – 675050 sz. szárukba való befogáshoz.

BiTorsion kivitel a torziós zónában csökkentett keménységgel, a terhelési csúcsok csillapítására = hosszabb élettartam. Optimális hatás a 675030 sz. BiTorsions gyorsváltó tartóval való használat esetén.

A profil gyémántbevonattal a kisebb súrlódás, kisebb kopás és hosszabb élettartam érdekében:

Felhasználás:

Phillips kereszthornyos csavarokhoz DIN 3128 ill. DIN ISO 2351-2.

Szabvány:

DIN ISO 1173.

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, **szívósan kemény**.

Műszaki leírás

Kereszthorony méret	3
Teljes hossz	25 mm
Bit hatszög szár	C 6,3
Gyártó jelölése	851/1 BDC PH
Szabvány	DIN ISO 1173
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez

Termék fajtája

Bit szerszám