



Racsni nyitott csillag rátűző, Kulcsnyílás: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	657920 10
GTIN	4035894038781
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsra. Szabadalmaztatott célszerszám csővezetékek csavarkötéseihez és egyéb hollandi anyákhoz.

Előny:

A **racsni funkció rendkívüli időmegtakarítást jelent és megkönnyíti a munkát** a hagyományos nyitott csillag rátűzőkkel szemben.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alapláncméret a nyomatékulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapláncmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alapláncmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alapméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomatékkulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).
Eltérés esetén végezze el az alapméret korrekciót!

Műszaki leírás

Szélesség b	33 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Rátűző szár	9×12 mm
Magasság h	11 mm
Alapméret S	17 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Racsnifunkció	igen
Termékfajtája	Racsnicsillag rátűző