



Elektronikus nyomaték csavarhúzó, Maximális nyomaték: 200cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659010 200
GTIN	4571141275283
Árucikk kategória	66F

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú, elektronikus nyomaték-csavarhúzó nagyméretű, jól leolvasható kijelzővel.

- **Kijelzés: Track üzemmód (folyamatos) és Peak üzemmód (csúcsérték).**
- **Memória kapacitás: akár 1000 mért érték.**
- **Csatlakozó: a tárolt mért adatok USB kábellel számítógépre továbbíthatóak. 2 mérési üzemmód érhető el:**
- **Csavarozás üzemmód (nyomaték irányérték megadása jelzési határértékkel).**
- **Szerelés üzemmód (alsó és felső túrés határértékek megadása). A mindenkori mérési eredményt LED-ek és berregők jelzik.**

Mértékegységek: cNm, lbf_{in}, kgfcm, oz_{fin}

Felhasználás:

Nyomatékellenőrzés; csavarok ellenőrzött meghúzása egyes csavarkötések, vagy kis sorozatok esetén.

Szabvány:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tartalom:

A lítium-ion akkumulátort és a 655265 sz. USB-adatátviteli kábelt tartalmazza.

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

Műszaki leírás

Súly	340 g
Maximális nyomaték	200 cNm

Felbontás	0,2 cNm
Nyomaték mérési pontossága	± 1 %
Nyomatéktartomány	40 - 200 cNm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Átkapcsolható leolvasás	lbf·in
Átkapcsolható leolvasás	kgf·cm
Átkapcsolható leolvasás	oz·in
Visszajelzés	megjelenítő
Kioldás jelzése	optikai
Kioldás jelzése	akusztikus
Kijelzés	digitális
A kioldási értékállíthatósága	állítható
A kioldási érték beállítása	digitális, állítható
Csatlakozó forma	Bitbefogó 1/4 col
Teljes hossz L	230 mm
Kalibrálás	O3
Meghúzási irány	Jobbos és balos meghúzás
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Interfész	USB csatlakozó
Bit befogó	F 6,3
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Jegyzőkönyvezhető adatok	igen
Méréstechnika	Elektronikus
Nyomatéktartomány	0,4 - 2 Nm
Akkumulátor kapacitás	2,5 Ah
Akkumulátor-feszültség	3,7 V
A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Akkumulátor típus	Lítium-ion

Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Szolgáltatások

KalibrálásNyomaték-csavarhúzó, kétoldalas Maximális nyomaték 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
---	------------------

Tartozék

Adatkábel	655265
-----------	--------