




Bit-tartó rátűző szerszám, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	657930 2
GTIN	4018754103928
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt; minden szerszám feltűzhető = négyszögletű szár rugós tartócsappal. Ez biztosítja a rátűző szerszámok teljesen fix és biztonságos elhelyezkedését a nyomatékkulcsn.

Felhasználás:

Bitek befogásához 6-szög szárral DIN ISO 1173 C 8 szerint (5/16 col).

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkell bevonatra krómozott.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L_1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül

L_2 = beállított alpméret a nyomatékkulcsnál

L_3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alpmérettel

L_4 = a rátűző szerszám alpmérete

L = a szerszám teljes hossza

T_1 = beállítandó forgatónyomaték

T_2 = előírt nyomaték

Alkalmazható:

4-szög befogású nyomatékkulcsokhoz.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe a rátűző szerszámok alpméretét és vesse azt össze a beállító szerszám értékével (lásd a felhasznált nyomaték kulcs vizsgálati jegyzőkönyvét/használati útmutatóját).

Eltérés esetén végezze el az alpméret korrekciót!

A rátűzők terhelhetősége a kulcsnyílásoknak megfelelően korlátozott, és ez kisebb lehet, mint a nyomaték kulcs kapacitása

Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám

Szélesség b: 16 mm

Magasság h: 12,5 mm

Alpméret S: 25 mm

Rátűző szár: 14×18 mm

Műszaki leírás

Rátűző szár	14×18 mm
Magasság h	12,5 mm
Szélesség b	16 mm
Cserélhető szerszám	Feltűzhető szerszám
Bitbefogó	5/16 coll
Sorozat	736/40
Alpméret S	25 mm
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Szerszám racsnival	nem
Termék fajtája	Bit-tartó rátűző szerszám